



Afgraterfil specialhugning til kunststof, Længde uden angel: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	518300 200
GTIN	4009215088786
Artikelklasse	56B

Beskrivelse

Udførelse:

Råfilene er smedede og slebne og forsynes på specialmaskiner med en nøjagtig hugning med ensartet tæthed og dybde. De færdige file har en ideel tandform, der er afstemt til hver enkelt filtype. Disse specialfile garanterer glatte filflader. **Specialfile** fremstilles på præcisionsmaskiner. De **garanterer stor fileydelse og lang standtid.**
3 sider med krydshug stump afslutning.

Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	200 mm
Tværsnit	20×3,5 mm
Produkttype	Afgraterfil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		

GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	betinget egnet

Tilbehør

2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519510 100
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519510 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm	519400 120