



Glatvalseværktøj G, Cylinderskaft-Ø 25 mm, Ø D: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291556 32
GTIN	4060491000558
Artikelklasse	29F

Beskrivelse

Udførelse:

Bruges på CNC- og almindelige dreje-, fræse- og boremaskiner.
Trinløs indstilling i μm (indstillingsområde fra $-0,05$ mm til $+0,1$ mm).

Fordel:

Specielt til serieproduktion. Maksimal produktivitet takket være **tilspænding** fra $0,05$ mm til $0,3$ mm **pr. rulle**.

Mulighed for overfladekvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Med automatisk slækning under værktøjstilbagetrækning undgås beskadigelser på den glatvalsede overflade.

Anvendelse:

- **Til mekanisk overfladeforædling.**
- **Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm^2 og en hårdhed på op til 45 HRC.**
- **Bearbejdning i højreløb.**
- **Op til toleranceklasse IT8.**
- **Til boringer op til $\varnothing 49$ mm.**

Bemærk:

Fra $\varnothing 10$ mm kan leveres med indvendig køling, hvis det ønskes.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s	35 mm
Nominel Ø D	32 mm
Antal ruller	6
Indstillingsområde	$-0,05 / +0,1$ mm

Nyttelængde L _N	50 mm
Udhængslængde L _A	128 mm
Skaftholder, type	Cylinderskaft-Ø 25 mm
Produkttype	Glatvalseværktøj