



## Slibefil til møllesav, hugning 3 (sletfil) flad, runde kanter, Længde uden angel: 200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	518550 200
GTIN	4009215005479
Artikelklasse	56B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Specialkvalitet, enkeltbehugning og egnet specielt til hvæsning af træsavklinger af stål.

Disse savfile garanterer en stor fileydelse og en lang standtid. Råemnerne er sænksmedede og slebne og forsynet med en præcis behugning af ensartet massefylde og dybde ved hjælp af specialmaskiner. **Hugget på alle sider.**

Med runde kanter.

### Teknisk beskrivelse

Tværsnit	20×4 mm
Længde uden angel	200 mm
Form	F
Norm	DIN 7262
Produkttype	Savfil

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		

Stål < 60 HRC	betinget egnet
INOX	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	betinget egnet

## Tilbehør

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519510 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519510 100
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 120 mm	519600 120
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm	519400 120
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110