



## Båndslibemaskine GX, Type: 790132



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077610 790132
GTIN	4014586872063
Artikelklasse	03H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Effektive båndslibere med modulære udvidelsesmuligheder til små serier.

- **Aftageligt spånfang.**
- **Tilslutningsmulighed til ekstern udsugning.**

Med to forvalgbare omdrejningstal, optimal til bearbejdning af rustfrit stål ( $1500 \text{ min}^{-1}$ ) og metalbearbejdning ( $3000 \text{ min}^{-1}$ ).

#### Bemærk:

For slibebånd, se nr. 558310 og nr. 558453-56.

### Teknisk beskrivelse

Maks. omdrejningstal 1. gear	$1500 \text{ min}^{-1}$
Båndlængde	2000 mm
Producentbetegnelse	GX 75 2H
Båndbredde	75 mm
Maks. omdrejningstal 2. gear	$3000 \text{ min}^{-1}$

Vægt	75 kg
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Båndslibere

## Tilbehør

Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 60	558310 60
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 80	558454 80
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 120	558454 120
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 40	558310 40
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 36	558456 36
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 60	558453 60
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 120	558310 120
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 36	558454 36
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 80	558453 80
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 60	558454 60
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 120	558453 120
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 36	558453 36
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 80	558310 80