



## Værkstedstestapparat SENSOTORK®, Maks. moment: 100Nm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654250 100
GTIN	4018754155781
Artikelklasse	63B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Kompakt værkstedstestapparat til momentnøgler.

Fleksibel udvidelse mulig takket være udskiftelig måletransducer. Høj præcision takket være flad måletransducer (lave tværgående kræfter) med måleværdibearbejdning og -digitalisering direkte i måletransduceren (visningsafvigelsen fra måleværdien udgør  $\pm 0,25\%$  i området 20% – 100% af den nominelle værdi;  $\pm 0,5\%$  i området 10% – 20% af den nominelle værdi og  $\pm 1\%$  i området 2% – 10% af den nominelle værdi).

Stor sikkerhed vha supplerende visning af det reelt trukne moment ved momentnøgler med udløsningsmekanisme.

#### Leveringsomfang:

Inklusive måletransducer, holder, displayenhed, stativ til displayenhed, spiralkabel (1,5 m), strømforsyning med 1,5 m tilslutningskabel, monteringsæt til vandrette og lodrette testpositioner.

#### Leveringsomfang:

Adapter (indvendig firkant  $\times$  udvendig firkant): 1/4 tomme  $\times$  3/8 tomme

### Teknisk beskrivelse

Mål h <sub>1</sub>	79 mm
--------------------	-------

Mål h <sub>2</sub>	215 mm
Mål b	180 mm
Mål l	180 mm
Vægt	7 kg
Firkantholder	3/8 tommer
Maks. moment	100 Nm
Måleområde	2 – 100 Nm
Energiforsyning	Med kabel
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Interface	USB-interface
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4
Produkttype	Kalibrerings- og justeringsanordning

## Services

Kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

## Tilbehør

Kalibreringsfirkantadapter Type 1	654383 1
Måletransducer Maks. moment 100 Nm	654255 100