



## Værkstedstestapparat SENSOTORK®, Maks. moment: 1100Nm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654250 1100
GTIN	4018754181155
Artikelklasse	63B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Kompakt værkstedstestapparat til momentnøgler.

Fleksibel udvidelse mulig takket være udskiftelig måletransducer. Høj præcision takket være flad måletransducer (lave tværgående kræfter) med måleværdibearbejdning og -digitalisering direkte i måletransduceren (visningsafvigelsen fra måleværdien udgør  $\pm 0,25\%$  i området 20% – 100% af den nominelle værdi;  $\pm 0,5\%$  i området 10% – 20% af den nominelle værdi og  $\pm 1\%$  i området 2% – 10% af den nominelle værdi).

Stor sikkerhed vha supplerende visning af det reelt trukne moment ved momentnøgler med udløsningsmekanisme.

#### Leveringsomfang:

Inklusive måletransducer, holder, displayenhed, stativ til displayenhed, spiralkabel (1,5 m), strømforsyning med 1,5 m tilslutningskabel, monteringsæt til vandrette og lodrette testpositioner.

#### Leveringsomfang:

Adapter (indvendig firkant  $\times$  udvendig firkant): 1/4 tomme  $\times$  3/4 tomme;  
3/8 tomme  $\times$  3/4 tomme;  
1/2 tomme  $\times$  3/4 tomme

### Teknisk beskrivelse

Mål b	180 mm
Maks. moment	1100 Nm
Firkantholder	3/4 tommer
Mål h <sub>1</sub>	79 mm
Mål h <sub>2</sub>	215 mm
Vægt	7,5 kg
Mål l	180 mm
Måleområde	25 – 1100 Nm
Energiforsyning	Med kabel
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Interface	USB-interface
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4
Produkttype	Kalibrerings- og justeringsanordning

## Services

Kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm	020140 1000/2
DAkS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm	020150 1000/2

## Tilbehør

Måletransducer Maks. moment 1100 Nm	654255 1100
Kalibreringsfirkantadapter Type 3	654383 3
Kalibreringsfirkantadapter Type 4	654383 4
Kalibreringsfirkantadapter Type 2	654383 2