

**Diamantslibeskive PREMIUM*** til sten, Skive-Ø: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	569640 100
GTIN	9003173565698
Artikelklasse	53T

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust, slank ståltallerken med påloddede diamantsegmenter, som er integreret i et specielt materiale. Høj **slibeydelse, ekstremt lang levetid** og **lavt vibrationsniveau under driften** (rene overflader), til tørslibning.

Anvendelse:

Til slibning, udretning og udglatning på sten og beton med vinkelsliber. Optimalt omdrejningstal 10000 – 12000 min⁻¹. Maks. omdrejningstal 15000 min⁻¹.

Materiale:

Egnet til beton.

Teknisk beskrivelse

Bæreenhed	Ståltallerken
Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	flad
Skive-Ø	100 mm

Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
optimeret til materiale	Sten
Drevmaskine	Vinkelslibere
Anbefalet omdrejningstal	10000 - 12000 min ⁻¹
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Produkttype	Slibetallerken