

**HOLEX****Lamelslibevalser fiber, bølgeformet, Ø 100× 100 mm,  
Kornstørrelsessammenligning: 400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568480 400
GTIN	4045197526786
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Standardmål **Ø 100×100 mm** eller smal udførelse **Ø 100×50 mm** til bearbejdning af små flader. Holdeboring Ø 19 mm med multikilenot.

**Sammenlagt slibefiber i sinusform** uden skåret kant. Forsynet med siliciumkarbid (SiC).

**Anvendelse:**

Til ansatsfri **mattering** og **polering**.

**Bemærk:**

Anvend afstandsringsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser Ø 100×50 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Slibemiddelunderlag	Rengøringskind
Anbefalet omdrejningstal	2800 min <sup>-1</sup>
Kornstørrelsessammenligning	400
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rulle-Ø	100 mm

Valsebredde	100 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 100 mm
Produkttype	Fiberlamelslibevalse

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		