


**Finslibevalse (SiC), Ø 100× 100 mm, Korn: 24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568485 24
GTIN	4027497488308
Artikelklasse	53L

Beskrivelse**Udførelse:**

Elastisk polyurethan-slibevalse (PU) forsynet med SiC-slibekorn. Mål Ø **100×100 mm**, borings-Ø 19 mm med dobbelt kilenot.

Anvendelse:

Til bortslibning af ridser, efterbehandling af svejsesamlinger. Giver en **skinnende længdeslibning**. Meget høj standtid, kantstabil.

Egner sig også til vådslibning med pH-neutralt kølemiddel.

Teknisk beskrivelse

Korn	24
Bindingshårdhedsgrad, beskrivelse	middel
Slibemiddelforkortelse	SiC
Rulle-Ø	100 mm
Valsebredde	100 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 100 mm
Anbefalet omdrejningstal	900 - 1200 min ⁻¹
Produkttype	Slibevalse

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
Hårdmetal (HM)	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
tør	egnet		