

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Roterende stålbørste (grøn) INOX-tråd 0,30 mm, Børste-Ø  
D1×besætningsbredde L1: 150X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570200 150X30
GTIN	4017359109205
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformet tråd presset fast i stålenhed. **Tætbesat børsteflade**, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være **udskiftelige reduceringsringe** (medfølger).

**Anvendelse:**

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel. Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.

**Teknisk beskrivelse**

Reduceringsring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	150 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	33 mm
maks. omdrejningstal	6000 min <sup>-1</sup>
Børstebredde	26 mm
Borings-Ø d <sub>1</sub>	40 mm

Produkttype

Renseskive