

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkeltrækket rundbørste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 120, Børste-Ø  
D1×børstebredde: 200X16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570320 200X16
GTIN	4017359145449
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Børster i én række** med bølgeformet ståltråd.

**Anvendelse:**

Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc. Børster i én række kan ved at sætte dem ved siden af hinanden **monteres som valser med varierende bredde**. Til individuel anvendelse på slibemaskiner.

**Teknisk beskrivelse**

Børstebredde	16 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	33 mm
Borings-Ø til udboring op til	80 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	200 mm
maks. omdrejningstal	6000 min <sup>-1</sup>
Borings-Ø d <sub>1</sub>	16 mm

Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC), overstrøet
Besætningsmateriale	mikroabrasiv, slibenylon
Slibemiddelforkortelse	SiC
Børstetykkelse	0,6 mm
Produkttype	Renseskive