

Prøvestiftsæt i træboks Toleranceklasse 1, Type: 100



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483801 100
GTIN	2050001056993
Artikelklasse	48A

Beskrivelse

Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ± 2 HRC) og anløbet. Prøvestiftsæt er placeret overskueligt i en trækasse med mærkede huller (fra 1,5 mm Ø er prøvestifterne desuden selv påført mærkning). Prøvestiftlængde 40 mm op til Ø 0,99 mm, derover 70 mm.

Toleranceklasse 1: Stift-Ø $\pm 0,001$ mm.

Anvendelse:

Til arbejde på læreborværk eller inden for værktøjs- og instrumentfremstilling. F.eks. til måling af boringstolerancer, til lejekontrol af borer, kontrol af afstandstolerancer for to borer, tandhjuls- og gevindmålinger samt til vinkel- og profiltest osv.

Nominalmålområde: 5,05 - 10 mm

Stigning: 0,05 mm

Antal prøvestifter: 100

Teknisk beskrivelse

Stigning	0,05 mm
Antal prøvestifter	100
Nominalmålområde	5,05 - 10 mm
Norm	DIN 2269

Toleranceklasse	1
Hårdhed	60 ± 2 HRC
Materiale	Specialstål
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S18
Produkttype	Prøvestiftsæt

Services

Kalibrering Kontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 100	018381 100
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Kontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 100	019680 100
Kalibrering Kontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 100	020880 100
DAkKS-kalibrering Kontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 100	020890 100