


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Renseskive Skiftende snoning, ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M: 115X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

571205 115X22

GTIN

4017359385838

Artikelklasse

57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Skiftende snoning (højre / venstre) til højere aggressivitet ved krævende børsteopgaver.

Meget velegnet til anvendelse i hjørner og på kanter med rolig gang.

Til vanskelige børstarbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Teknisk beskrivelseBørste-Ø D₁

115 mm

Børstetykkelse

0,5 mm

Besætningslængde H₁

24 mm

Antal snoninger

20

maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Besætningsbredde L ₁	14 mm
Borings-Ø d ₁	22 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Renseskive