

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Roterende stålbørste Ståltråd 0,30 / 0,35 mm, Børste-Ø  
D1×besætningsbredde L1: 200X38mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570100 200X38
GTIN	4017359037157
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformet tråd presset fast i stålenhed. **Tætbesat børsteflade**, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være **udskiftelige reduceringsringe** (medfølger).

**Anvendelse:**

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel. Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	200 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	48 mm
Reduceringsring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
maks. omdrejningstal	6000 min <sup>-1</sup>
Børstebredde	29 mm
Borings-Ø d <sub>1</sub>	50 mm

Produkttype

Renseskive