


## Strygesten til hårdmetal og støbegods siliciumkarbid (SiC) grov / fin, Længdexbredde: 200X50mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	558825 200X50
GTIN	4260496535172
Artikelklasse	56Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Keramisk bundne kombistrygesten med hårdhedsgrad O/P. En grov side til forslibning og en fin side til efterslibning.

**Siliciumkarbid** i middelhård binding. Nederst SiC-korn 280 / 320 (fin); øverst SiC-korn 100 (grov).

#### Anvendelse:

Til afgratning, finslibning af ujævnheder, afrunding af kanter.

#### Bemærk:

**Særlige polersten til egalisering fås på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	grov / fin
Korn	100
Korn	280 / 320
Højde	25 mm
Bredde	50 mm
Længde	200 mm
Produkttype	Strygesten

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		