



Slibesten til CBN- og diamantslibeskiver, Korntype og korn: EK240



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	599840 EK240
GTIN	9003174642909
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse

Udførelse:

Oprunings- eller slibesten med forskellige mål med ensartet struktur.

Ædelkorund-slibesten i **keramisk binding (standardanvendelse)**.

Anvendelse:

- **Skærpnng (genskabelse af kornfremspring) af diamant- og CBN-slibeskiver efter afretning eller under slibeprocessen. Bindingen nulstilles, diamant- og CBN-slibelegemer bliver atter skarpe.**
- **Anvendelsen er håndført eller stationær på slibemaskiner ved indstik.**
- **Vådslibning anbefales.**

Bemærk:

Slibesten skal så vidt muligt opbevares vådt.

Teknisk beskrivelse

Slibemiddelforkortelse	A
Til slibeskiver i kornstørrelse	46 – 126 µm
Slibemiddel	Ædelkorund
Specifikation	A240V
Korn	240
Længde	200 mm
Bredde	50 mm

Højde	25 mm
Produkttype	Slibesten