



## Glatvalseværktøj G, MK2, Ø D: 30mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291559 30
GTIN	4060491000978
Artikelklasse	29F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bruges på CNC- og almindelige dreje-, fræse- og boremaskiner.  
Trinløs indstilling i  $\mu\text{m}$  (indstillingsområde fra  $-0,05$  mm til  $+0,1$  mm).

#### Fordel:

**Specielt til serieproduktion.** Maksimal produktivitet takket være **tilspænding** fra  $0,05$  mm til  $0,3$  mm **pr. rulle**.

Mulighed for overfladekvalitet  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Med automatisk slækning under værktøjstilbagetrækning undgås beskadigelser på den glatvalsede overflade.

#### Anvendelse:

- Til mekanisk overfladeforædling.
- Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på  $1400 \text{ N/mm}^2$  og en hårdhed på op til 45 HRC.
- Bearbejdning i højreløb.
- Op til toleranceklasse IT8.
- Til borer op til  $\varnothing 49$  mm.

#### Bemærk:

Fra  $\varnothing 10$  mm kan leveres med indvendig køling, hvis det ønskes.

### Teknisk beskrivelse

Indstillingsområde	$-0,05 / +0,1$ mm
Skaft- $\varnothing D_s$	35 mm
Nominel $\varnothing D$	30 mm
Antal ruller	6

Nyttelængde L <sub>N</sub>	50 mm
Udhængslængde L <sub>A</sub>	128 mm
Skaftholder, type	MK2
Produkttype	Glatvalseværktøj