

**Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 24X26 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610700 24X26
GTIN	4045197159076
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Nøglelængde L: 270 mm

maks. kæbebredde b1: 54 mm

maks. kæbebredde b2: 58 mm

maks. kæbehøjde h: 9 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₁	24 mm
maks. kæbebredde b1	54 mm
maks. kæbehøjde h	9 mm
Nøglestørrelse ₂	26 mm
maks. kæbebredde b2	58 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	270 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej