

Garant**Rundsavklinge, ubelagt, Øxtykkelse: 160X3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	179925 160X3
GTIN	4045197887092
Artikelklasse	17C

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT hårdmetalbestykket rundsavklinge til ekstra dybe savesnit. Ulige deling af savklingerne for at sikre et roligt løb. Vi anbefaler radial indkøring for at minimere vibrationer og forlænge værktøjets levetid.

Hårdmetalsubstrat. Tandform og antal tænder speciel beregnet til bearbejdning i aluminium.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	3 mm
Ø	160 mm
Borings-Ø	22 mm
Tilspænding f_z i aluminium, med korte spåner	0,03 mm
Tilspænding f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	52 mm
Antal tænder Z	20

passende adapter	179902 160
Bestykning	HM
Medbringerboring \varnothing	4,4 mm
Medbringerboring, antal	5
Medbringerboring, delekreds	43,5 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	nej
Produkttype	Rundsavklinge

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	150 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
Luft	betinget egnet		