

Garant**Rundsavklinge, ubelagt, Ø×tykkelse: 160X3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	179930 160X3
GTIN	4045197887122
Artikelklasse	17C

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdmetalsubstrat. Tandform og antal tænder speciel beregnet til bearbejdning i stål. Meget velegnet også til stål < 1100 N/mm².

GARANT hårdmetalbestyktet rundsavklinge til ekstra dybe savesnit. Ulige deling af savklingerne for at sikre et roligt løb. Vi anbefaler radial indkøring for at minimere vibrationer og forlænge værktøjets levetid.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	3 mm
Ø	160 mm
Borings-Ø	22 mm
Tilspænding f_z i aluminium, med korte spåner	0,03 mm
Tilspænding f_z i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	52 mm

Antal tænder Z	28
passende adapter	179902 160
Bestykning	HM
Medbringerboring, delekreds	43,5 mm
Medbringerboring, antal	5
Medbringerboring Ø	4,4 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	nej
Produkttype	Rundsavklinge

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	125 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
våd, maksimal	egnet		