



Præcisions-låseringstangsortiment til indvendige og udvendige ringe, Antal tænger: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	700155 4
GTIN	4003773050056
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Greb og led smedede, spidser i specialstål, meget præcist bearbejdet; indsatte og komprimerede i tangenheden. Tang sort, hoved slebet, greb overtrukket med kunststof.

Yderringstængernes led med **integreret åbnefjeder**.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Leveringsomfang:

1 låseringstang nr. 719790 af hver str. J1 og J2.

1 låseringstang nr. 719890 af hver str. A1 og A2.

Teknisk beskrivelse

Hel længde, maks. udvendige låseringstænger	140; 185 mm
Spids-Ø udvendige låseringstænger	1,25; 1,8 mm
Hel længde, maks. indvendige låseringstænger	140; 180 mm

Antal tænger	4
Spids-Ø indvendige låseringstænger	1,25; 1,8 mm
Til udvendig låserings-Ø	10 – 25; 19 – 60 mm
Til indvendig låserings-Ø	12 – 25; 19 – 60 mm
Anvendelse, låseringstænger	Inderring, lige
Anvendelse, låseringstænger	Udvendig ring, lige
Opbevaring i	Tekstilrulletaske
Norm	DIN 5256 C og D
Norm	DIN 5254 A og B
Produkttype	Låseringstang

Tilbehør

Præcisionslåseringstang Type A2	719890 A2
Præcisionslåseringstang Type J2	719790 J2
Præcisionslåseringstang Type A1	719890 A1
Præcisionslåseringstang Type J1	719790 J1