

Garant**Rundsavklinge, ubelagt, Ø×tykkelse: 100X3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	179930 100X3
GTIN	4045197887108
Artikelklasse	17C

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdmetalsubstrat. Tandform og antal tænder special beregnet til bearbejdning i stål. Meget velegnet også til stål < 1100 N/mm².

GARANT hårdmetalbestykket rundsavklinge til ekstra dybe savesnit. Ulige deling af savklingerne for at sikre et roligt løb. Vi anbefaler radial indkøring for at minimere vibrationer og forlænge værktøjets levetid.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	3 mm
Borings-Ø	16 mm
Ø	100 mm
Tilspænding f_z i stål < 900 N/mm ²	0,02 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	32 mm
Antal tænder Z	26

passende adapter	179907 63; 80; 100
Bestykning	HM
Medbringerboring \varnothing	4,4 mm
Medbringerboring, delekreds	25,5 mm
Medbringerboring, antal	4
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	nej
Produkttype	Rundsavklinge

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	125 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
våd, maksimal	egnet		