

Garant**Krympepatron 4,5° med sikringsfunktion, SK 40 A = 80, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302312 12 |
| GTIN | 4045197883698 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justering 5 mm.
- Til HM-værktøj.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!)
- Med Balluffchip-boring.
- Forstærket udførelse.

Fordel:**Formsluttende forbindelse mellem krympepatron og værktøj**

- Forhindrer utilsigtet udtrækning af værktøjet - høj sikkerhed!
- Forhindrer radial bevægelse i ryk.

Ud over øget processikkerhed har den forstærkede patron

- mindre tendens til vibration, dvs. længere levetid på værktøjet og bedre overflader.
- større spænde-kraft end ved standard-krympepatron.

Frit værktøjsvalg! Skaftslibning hos Hoffmann, men også efter eget valg!**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6. Sikring imod udtrækning: Værktøjsskaftet skal have en defineret slibning. Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Bemærk:

Fræseren skal have en defineret slibning. Man kan bestille slibning af et nyt værktøj eller et eksisterende værktøj. **Nummer for slibning: 129100 + passende størrelsesangivelse.** Man kan også selv foretage slibningen – data kan ses under: <http://ho7.eu/anschliff>.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spænde-Ø D₁: 12 mm

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Udvendig Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

passende værktøjsslibning 129100: 12

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Spænde-Ø D ₁ | 12 mm |
| Udvendig Ø D | 42 mm |
| Ø D ₂ | 33 mm |
| Udragende længde, A-mål | 80 mm |
| passende værktøjsslibning 129100 | 12 |
| Adapter | SK 40 A = 80 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Krympepatron |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308630 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40 | 308801 40 |
| Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40 | 308785 40 |
| Værktøjsbasisholder til SK til SK-konusskaft 40 | 354225 40 |

| | |
|---|--------------|
| Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40 | 308790 40 |
| Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40 | 308620 40 |
| Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40 | 308810 40 |
| Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 | 308820 40 |
| Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M | 308670 40M |
| Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308625 40 |
| Køleenhed Type CU1 | 354215 CU1 |
| Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40 | 308806 40 |
| Antræksbolte tætnet Passer til konus 40 | 308660 40 |
| Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40 | 308760 40 |
| Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40 | 308650 40 |
| Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40 | 308830 40 |
| Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40 | 308812 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40 | 308802 40 |
| Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40 | 308795 40 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40 | 308740 40 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40 | 308720 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40 | 308615 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40 | 308605 40 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40 | 308700 40 |
| Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40 | 308610 40 |
| Antræksbolte tætnet Passer til konus 40 | 308635 40 |

| | |
|---|------------|
| Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40 | 308765 40 |
| Krympningsapparat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Underskab | 354290 |
| Antræksbolte Form A Passer til konus 40 | 308600 40 |
| Antræksbolte form B Passer til konus 40 | 308640 40 |