

Garant**Rundsavklinge, ubelagt, Øxtykkelse: 100X3mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 179925 100X3 |
| GTIN | 4045197887078 |
| Artikelklasse | 17C |

Beskrivelse

Udførelse:

GARANT hårdmetalbestykket rundsavklinge til ekstra dybe savesnit. Ulige deling af savklingerne for at sikre et roligt løb. Vi anbefaler radial indkøring for at minimere vibrationer og forlænge værktøjets levetid.

Hårdmetalsubstrat. Tandform og antal tænder speciel beregnet til bearbejdning i aluminium.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|--------------------|
| Ø | 100 mm |
| Borings-Ø | 16 mm |
| Tykkelse | 3 mm |
| Tilspænding f_z i aluminium, med korte spåner | 0,02 mm |
| Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$ | 32 mm |
| Antal tænder Z | 16 |
| passende adapter | 179907 63; 80; 100 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Bestykning | HM |
| Medbringerboring \varnothing | 4,4 mm |
| Medbringerboring, delekreds | 25,5 mm |
| Medbringerboring, antal | 4 |
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HM |
| Indvendig køling | nej |
| Produkttype | Rundsavklinge |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 300 m/min | N |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | 150 m/min | N |
| våd, maksimal | egnet | | |
| Luft | betinget egnet | | |