

Garant**Trærundsavsklinge, vekselfortanding middel, Klinge-Ø D: 165mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584035 165
GTIN	4045197883711
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsave, pladesave, pendulsave samt kap- og geringsssave.

Model UW til **plader, fineret eller med ensidet kunststofbelægning**, finer pakkevis på langs, hardboard og træfiber.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	20 mm
Klinge-Ø D	165 mm
Skærebredde B	2 mm
Antal tænder	24

Produkttype

Rundsavklinge