

Garant**Rundsavsklinge, flad trapez-tand INOX, Klinge-Ø D: 305mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584004 305
GTIN	4045197883728
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Universalsavklinge til bearbejdning af **INOX** med kap-/geringslave. Problemfri kapning af rør, metalplader, profiler og massivt materiale. Egner sig også til stål og ikke-jernholdige materialer. Egner sig ikke til støbegods. Hurtige snit med få grater uden køling.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder	72
Tandudførelse	Flad trapez-tand
Skærebredde B	2,2 mm
Borings-Ø	25,4 mm
Klinge-Ø D	305 mm
Produkttype	Rundsavklinge

