



Glatvalseværktøj G, MK3, Ø D: 36mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291562 36
GTIN	4060491001111
Artikelklasse	29F

Beskrivelse

Udførelse:

Bruges på CNC- og almindelige dreje-, fræse- og boremaskiner.
Trinløs indstilling i μm (indstillingsområde fra $-0,05$ mm til $+0,1$ mm).

Fordel:

Specielt til serieproduktion. Maksimal produktivitet takket være **tilspænding** fra $0,05$ mm til $0,3$ mm **pr. rulle**.

Mulighed for overfladekvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Med automatisk slækning under værktøjstilbagetrækning undgås beskadigelser på den glatvalsede overflade.

Anvendelse:

- Til mekanisk overfladeforædling.
- Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm^2 og en hårdhed på op til 45 HRC.
- Bearbejdning i højreløb.
- Op til toleranceklasse IT8.
- Til borer op til $\text{Ø } 49$ mm.

Bemærk:

Fra $\text{Ø } 10$ mm kan leveres med indvendig køling, hvis det ønskes.

Teknisk beskrivelse

Nominel $\text{Ø } D$	36 mm
Antal ruller	6
Indstillingsområde	$-0,05 / +0,1$ mm
Skaft- $\text{Ø } D_s$	35 mm

Nyttelængde L _N	162 mm
Udhængslængde L _A	163 mm
Skaftholder, type	MK3
Produkttype	Glatvalseværktøj