

Garant**Rundsavsklinge, flad trapez-tand INOX, Klinge-Ø D: 355mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584004 355
GTIN	4045197883735
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Universalsavklinge til bearbejdning af **INOX** med kap-/geringsave. Problemfri kapning af rør, metalplader, profiler og massivt materiale. Egner sig også til stål og ikke-jernholdige materialer. Egner sig ikke til støbegods. Hurtige snit med få grater uden køling.

Teknisk beskrivelse

Klinge-Ø D	355 mm
Borings-Ø	25,4 mm
Antal tænder	84
Skærebredde B	2,4 mm
Tandudførelse	Flad trapez-tand
Produkttype	Rundsavklinge

