



Installationstang med åbningsfjeder VDE-isoleret, Hel længde: 200mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 728788 200 |
| GTIN | 4003773075110 |
| Artikelklasse | 73F |

Beskrivelse

Udførelse:

Multifunktionstang til elinstallation med skrueled til præcis, slørfri gang af tangen.

- **Fastholdelse af fladt og rundt materiale.**
- **Bøjning af tråd og kobberledere.**
- **Afgratning og udvidelse af indbygningsdåser.**
- **Skæring af kobberkabler op til \varnothing 15 mm ($5 \times 2,5$ mm²).**
- **Afisolering af kobberledere 0,75 til 1,5 mm² og 2,5 mm².**
- **Krympning af kabeltyller 0,5 op til 2,5 mm².**

Ben med greb isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Med returfeder.

Materiale:

Specialværktøjsstål, tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Skæreydelse | 5×2,5 mm ² |
| Afisolering til leder- \varnothing | 2,5 mm ² |
| Afisolering til leder- \varnothing | 0,7 – 1,5 mm ² |
| Til kabelsko | 0,5 – 2,5 mm ² |
| Hel længde | 200 mm |
| Vægt | 280 g |
| Skæreydelse op til \varnothing | 15 mm |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Led | skruet sammen |
| med returfjeder | ja |
| Greb | Flerkomponentovertræk |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Materiale | Special-værktøjsstål |
| Overflade | forkromet |
| Produkttype | Multifunktionstang |