

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kopbørste Ståltråd 0,35 mm, Børste-Ø D1: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	573000 80
GTIN	4017359032404
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølget tråd presset fast i stålenheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner. Med **indvendigt gevind M14**. Med **indvendigt gevind M14**.

Anvendelse:

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	85 mm
Børstetykkelse	0,35 mm
Besætningslængde H ₁	25 mm
Gevind M	M14
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Kopbørste

