

**Garant****Fræsestift, HM, Type: AF0627****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	541000 AF0627
GTIN	4045197887863
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Afgraterfræsestift** med føringsflade uden skær på spidsen.

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

**Bemærk:**

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min<sup>#1</sup>

**Teknisk beskrivelse**

Fortanding kort betegnelse	Z7
Skaft-Ø	6 mm
Fortandingstype	kryds-fortandet

Samlet længde	60 mm
Fortanding, finhedsgrad	middel
Hoved-Ø	6 mm
Formbeskrivelse	Cylinder med føringsflade
Hovedlængde	27 mm
Serie	Fortanding Z3
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift