



Indvendige hjørneskærholdere højre omtrent som DIN 4974 (ISO 9), M20, Skafftirkant: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	296430 25
GTIN	4045197884862
Artikelklasse	22E

Beskrivelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Skafftirkant	25 mm
Til boringer fra Ø	43 mm
Samlet længde	300 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål