

**Kraftskævbidere VDE-isoleret, Hel længde: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	723551 180
GTIN	4045197888044
Artikelklasse	72B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftigt hoved, induktivt hærdede skær (ca. 64 HRC), pålagt, spilfrit led.

Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

**Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** til opgaver under spænding op til 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

**Teknisk beskrivelse**

Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2,2 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2,7 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	3,8 mm
Hel længde	180 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	blank
Højeffektiv kraftskævbider	nej

med aktiverbar returfjeder

nej

Produkttype

skærende tang