

FLUKE.

Spændings- og gennemgangstestere, Type: T150



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473090 T150
GTIN	095969610513
Artikelklasse	47H

Beskrivelse

Udførelse:

Topolede spændingstestere med ergonomisk enhåndsbetjening til stikdåser. Måleværdidisplay med baggrundsbelysning. Batteriindikator - ved afladet batteri kan målt spænding fortsat vises. Monterbare prøvespidser med slitageindikator. **VDE-udførelse**

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel flertrinsspændings-, pol- og gennemgangstest.

Norm:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Teknisk beskrivelse

Modstand	0 - 1,99 k Ω
Visningsområde DC	6 - 690 V
Kalibrering	I1

Frekvensmåling	40 - 400 Hz
Poltest	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Gennemgangstest	optisk / akustisk
Test af drejefeltretning	ja
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Overspændingskategori	CAT III 690 V
Fasetest	100V – 690V
Visningsområde AC	6 - 690 V
Display	LED / LCD
FI/RCD-HFI-relæ, kontrolstrøm	ja
Målestedsbelysning	ja
Lommelygtefunktion	ja
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Spændingstester

Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------