

**HOLEX****Afisoleringsstang VDE-isoleret, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	728761 160
GTIN	4045197888099
Artikelklasse	72B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vinklede kæber med V-formede skær (op til maks. 5 mm udvendig Ø). Indlagt led med slørfri gang og returfjeder. Med stilleskrue til indstilling af tværsnit.

Greb med flerkomponentbelægning, **isoleret op til 1000V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Tang, blank.

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	160 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Skærform	Skærprisme
Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	blank
med returfjeder	ja
med stilleskrue til indstilling af tværsnit	ja
Produkttype	skærende tang

