

**IMPACT-top, 1/2 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651500 E20
GTIN	4045197215567
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Ø på udgangsside: 24,5 mm

Længde: 38 mm

Teknisk beskrivelse

Torx®-profil	E20
Ø på udgangsside	24,5 mm
Længde	38 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 4

651790 4

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme \emptyset xlængde 3X25
mm

651900 3X25

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme \emptyset 30 mm

651800 30