



Hageskærholdere højre omtrent som DIN 263 (ISO 11), M20, Skafftirkant: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	297145 16
GTIN	4045197885616
Artikelklasse	22E

Beskrivelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Skafftirkant	16 mm
Skærbredde	5 mm
Til boringer fra Ø	40 mm
Maks. indstiksdybde t_{maks}	12 mm
Samlet længde	180 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål