

Garant**Kopifræser 7° positiv, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212140 42/6
GTIN	4045197888921
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Vibrationsreduktion og blød indføring af skærkanten vha. 7° positivt vinklede vendeskærsplatter.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p \text{ maks.}} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Holdegevind M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
Indvendig køling	ja
Ø D ₃	32 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Skær-Ø D _c	42 mm
Antal skær Z	6

Samlet længde $L_{i,alt}$	42 mm
Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804