




Glatvalseværktøj EG14 universal, Skaftholder, type: S25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291510 S25
GTIN	4060491000091
Artikelklasse	29F

Beskrivelse

Udførelse:

Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.

Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.

Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Tilspændinger f er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).

Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.

Anvendelse:

Til den mekaniske overfladeforædling.

Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm² og en hårdhed på op til 45 HRC.

Passer til:

Ø-område (anbefalet): fra 50 mm

Bemærk:

Værktøjsindsats til den pågældende bearbejdningsflade afhænger af typen af revolverhoved (stjerne/skive).

- **Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.**
- **Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.**

Teknisk beskrivelse

Rulle-Ø	14 mm
Skafffirkant	25×25 mm
Spids-midterforskydningf	103,6 mm
maksimal valsekraft	8 kN
Skaftholder, type	S25
Udhængslængde L _A	132 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Produkttype	Glatvalseværktøj