



Fladfil, Hugning 3, Længde uden angel: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	510220 150
GTIN	4045197889133
Artikelklasse	52A

Beskrivelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

3 sider huggede; stump afslutning.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 Form A

Teknisk beskrivelse

Længde uden angel	150 mm
Tværsnit	16×4 mm
Produktnavnsegenskab	Hugning 3
Behugning	3
Form	A
Formbeskrivelse	Flad med stump ende, udadvendt
Fileflader	3
inkl. fileskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produkttype	Værkstedstil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		

Tilbehør

Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststofhefte Samlet længde 90 mm	519510 90
Kunststofhefte Samlet længde 110 mm	519550 110
2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm	519600 110
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm	576000 100X25
Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm	576000 115X40
Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm	519400 120
Kunststofhefte Samlet længde 100 mm	519510 100