

**Trekantfil, Hugning 3, Længde uden angel: 150mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 511220 150    |
| GTIN                | 4045197889430 |
| Artikelklasse       | 52A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De **ikke-konvekse file** har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.

**Alle sider huggede; halvstump afslutning.**

**Anvendelse:**

**Kvalitetsfile** til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

**Norm:**

**DIN 7261 Form C**

**Teknisk beskrivelse**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Bredde               | 11 mm                                 |
| Længde uden angel    | 150 mm                                |
| Produktnavnsegenskab | Hugning 3                             |
| Behugning            | 3                                     |
| Form                 | C                                     |
| Formbeskrivelse      | Trekant med halvstump ende, udadvendt |
| Fileflader           | 3                                     |
| inkl. fileskaft      | nej                                   |
| Norm                 | DIN 7261                              |
| Produkttype          | Værkstedstil                          |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | betinget egnet |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | betinget egnet |                |          |
| INOX                          | betinget egnet |                |          |
| GG (G)                        | egnet          |                |          |
| CuZn                          | egnet          |                |          |
| Kunststof, GFK                | egnet          |                |          |
| Træ                           | egnet          |                |          |

## Tilbehør

|   |               |
|---|---------------|
| 2K ergonomi-fileskaft Samlet længde 110 mm          | 519600 110    |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Kunststofhefte Samlet længde 90 mm                  | 519510 90     |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Filegreb af hårdt træ Samlet længde 120 mm          | 519400 120    |
| Kunststofhefte Samlet længde 110 mm                 | 519550 110    |
| Kunststofhefte Samlet længde 100 mm                 | 519510 100    |
| Filebørste Besætningslængde L3×-bredde L1 115X40 mm | 576000 115X40 |