



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Wienerstige, aluminium, med trin i begge sider, Antal vanger: 2X12**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	966053 2X12
GTIN	4031405330245
Artikelklasse	98G

Beskrivelse**Udførelse:**

Vanger af rektangulært rør, riflede firkantsprosser 30×30 mm, solidt bertlet sammen med vangerne, konisk vangeføring til sikker opstilling. Øverste vangeender med endekapper. Skridsikker nivello® stigesko. Står meget stabilt og sikret mod spredning med 2 meget stærke perlonremme, transportsikringslasker. Forzinkede stålhængsler med forskruring.

Norm:**DIN EN 131.****Teknisk beskrivelse**

Tilgængelighed	Dobbeltsidet
Vægt	16 kg
Nederste udvendig bredde	0,7 m
Stigelængde	3,51 m
Arbejdshøjde ca.	4,8 m
Sprosse-/trindybde	30 mm

Trin, udførelse	Sprosse
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Trappestige