

**Stiksav, Type: GST25M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078200 GST25M
GTIN	3165140584661
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bosch stiksav med let savklingskift uden værktøj vha. Bosch SDS System. Stiksav med **bøjleform** specielt egnet til **metalbearbejdning**. Kort slaglængde giver en særdeles rolig gang. Med 2-trins-pendulering og reguleringselektronik.

Leveringsomfang:

Inklusive sæt med 15 savklinger til metal, aluminium og Inox, transportkuffert.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073808 – 073840.

Emballage: Kuffert

Producentbetegnelse: GST 25 metal

Effektforbrug: 670 W

Slagtal: 500 - 2600 min⁻¹

Maksimal savetykkelse, stål: 15 mm

Maksimal savetykkelse, træ: 80 mm

Pendulslag: 2-dobbelt

Teknisk beskrivelse

Egnede stiksavsklinger	588400 – 588551
Effektforbrug	670 W

Maksimal savetykkelse, stål	15 mm
Bemærk	Metalstiksav
Længde	265 mm
Pendulslag	2-dobbelt
Maksimal savetykkelse, træ	80 mm
Producentbetegnelse	GST 25 metal
Højde	206 mm
Kabellængde	2,3 m
Slagtal	500 - 2600 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	3,5 m/s ²
værktøjsskift uden brug af værktøj	ja, SDS system
Vægt	2,7 kg
Emballage	Kuffert
Konstruktion	Bøjleform
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Sav