



Vinkelsliber GWS, Type: 19-125CIE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

1900 W motor med **elektronisk forvalg af omdrejningstal**.

Meget effektiv 1900 W vinkelsliber, der giver maksimal produktivitet og optimal brugerbeskyttelse

- **Lang levetid som følge af motorer med direkte motorkøling, Constant-Electronic, overbelastningsbeskyttelse og lang kulbørstestandtid.**
- **God håndtering på grund af et godt greb om det slanke hus med Softgrip-overflade.**
- **Vibration Control-ekstrahåndgreb med 40 % vibrationsreduktion gør arbejdet mindre trættende (EN 60745).**
- **Førende brugerbeskyttelse takket være KickBack-stop, genstartsbeskyttelse, drejningssikret beskyttelseskærm og reduktion af vibrationer.**

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelseskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.

Teknisk beskrivelse

Længde	311 mm
Maks. skæredybde	34 mm
Effektforbrug	1900 W
Maks. skive-Ø	125 mm

Kickbackstop	ja
Vægt	2,4 kg
Maks. vibration iht. EN	6 m/s ²
Producentbetegnelse	GWS 19-125 CIE
Bemærk	Elektronisk forvalg af omdrejningstal
Genstartsspærre	ja
Højde	103 mm
Omdrejningstalområde	2800 - 11500 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Vinkelsliber