

Pneudringhans

Pladesaks med hævefunktion, Model: 1BR/6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	769930 1BR/6
GTIN	2050001933386
Artikelklasse	76L

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil sakseenhed af sejhærdet stål. Svingende knivslæde uden spil (kun begrænset friktionstab); kniv af særligt værktøjsstål, specialhærdet og slebet. Hævearm med vægtudligningsfjeder som sikkerhedsanordning; samtlige drejebolte kan efterjusteres, og alle modeller er forsynet med nedholder, der kan indstilles trinløst.

Med knæledsudveksling. Skærer i blik og rundstål.

Lakering:

Rødbrun.

Bemærk:

- Ved efterfølgende bestilling af reserveknive skal følgende oplysninger angives: Fabrikat, model (og om muligt også maskinnummer) eller nøjagtig måltegning.
- Bemærk! Den angivne skæreydelse er den maksimale skæreydelse. Til opgaver i det øverste skæreamråde anbefaler vi den næststørste model.
- Angivelsen af skæreydelsen vedrører materiale med en trækstyrke på 450 N/mm².

Teknisk beskrivelse

Skæreydelse, rundståls-Ø	op til 13 mm
--------------------------	--------------

Knivlængde øverst	211 mm
Model	1BR/6
Skæreydelse, blikstyrke	op til 6 mm
Knivlængde, nederst	180 mm
Vægt	19 kg
Produkttype	skærende tang

Tilbehør

Reservekniv til blik (underkniv) Model 1BR/6	769934 1BR/6
Låsefjeder til håndtag Passer til model 1BR6/3	769933 1BR6/3
Låsefjeder til håndtag Passer til model 1BR/6	769931 1BR/6
Reservekniv til blik (overkniv) Model 1BR/6	769932 1BR/6