

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Snoet penselbørste Ståltråd, Børste-Ø D1×børstetykkelse: 19X0,35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574800 19X0,35
GTIN	4017359027240
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Glat **snoet** tråd, indpreset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**, jævn og tætbesat børsteflade, yderst slidstærk.

Anvendelse:

Til afgratning, fjernelse af slagger og til alle middelkrævende og krævende børsteopgaver.

Børsten åbnes mere eller mindre afhængigt af omdrejningstallet og kan derfor også indføres på steder med begrænset plads, f.eks. ind i kabinetter.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Antal snoninger	6
Børste-Ø D ₁	19 mm
Børstetykkelse	0,35 mm
Besætningslængde H ₁	28 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Penselbørste

