

**Spån-/væskesuger, Producentbetegnelse: ECO-OIL13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078559 ECO-OIL13
GTIN	5711141019312
Artikelklasse	07D

Beskrivelse**Udførelse:**

Nilfisk CFM "Grey Line" industristøvsuger af høj kvalitet med lang levetid. **Spån- og væskesuger.** Med effektiv 1,3-kW turbine med rolig gang. Indgangs-Ø 50 mm. Oliebestandige hjul med hjulbremse og oliebestandige pakninger. Metalspån **adskilles fra væsker** af den medfølgende spånkurv. Det muliggør genvinding af kølesmøremidler og forbedret recycling af metalspån.

Leveringsomfang:

Inklusive spånkurv (30 l), kørestel, aftapningsslange. **Uden tilbehør.**

Bemærk:

Passende tilbehør finder du under 078551-078552.

Teknisk beskrivelse

Længde	1050 mm
Højde	1500 mm
Antal turbiner	1
Producentbetegnelse	ECO-OIL13
Vakuum	320 mbar

Vægt	120 kg
Luftvolumenstrøm	46 l/s
Beholdervolumen	180 l
Bredde	670 mm
Arbejdsstøj	76 dB(A)
Effektforbrug	1300 W
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

Tilbehør

Industrisæt Slange-Ø 50 mm	078552 50
Industrisætoliebestandigt Slange-Ø 50 mm	078551 50