



Nedstryger 317 med bimetalklinge 24 tænder



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	580700
GTIN	7311518240936
Artikelklasse	58Z

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil nedstryger **med maks. 750 N (75 kp) klingspænding** og bekvem håndtering. Alternativ opspændingsvinkel på 90° til plansnit. Samlet længde 425 mm.

Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsav indendørs for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive SANDFLEX® bimetalhåndsavklinge nr. 582900.

Teknisk beskrivelse

Tænder pr. tomme	24
Klingelængde	300 mm
Produkttype	Nedstryger

Tilbehør

Håndsavklinge, enkeltsidetSANDFLEX®, bimetal	582850
Håndsavklinge, enkeltsidetSANDFLEX®, bimetal	582920
Håndsavklinge, enkeltsidetSANDFLEX®, bimetal	582900