

HOLEX

Nedstryger med greb med bimetalklinge 24 tænder



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	580800
GTIN	4045197377449
Artikelklasse	52S

Beskrivelse

Udførelse:

Nedstryger med bøjle helt i stål. Alternativ opspændingsvinkel på 90° til plansnit. Kunststofgreb. Samlet længde 520 mm.

Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsav indeni for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive HOLEX bimetalhåndsavklinge nr. 582970.

Klingelængde: 300 mm

Teknisk beskrivelse

Tænder pr. tomme	24
Klingelængde	300 mm
Produkttype	Nedstryger

Tilbehør

Håndsavklinge, enkeltsidetBimetal

582970