



## Stiksav med bimetalsavklinge



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	581150
GTIN	7311518001841
Artikelklasse	58Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stabilt, håndterligt letmetalhåndtag. Savklingen kan fikseres i forskellige vinkelstillinger. Samlet længde 355 mm.

Tænder pr. tomme: 24

### Teknisk beskrivelse

Tænder pr. tomme	24
Samlet længde	355 mm
Produkttype	Stiksav

### Tilbehør

SANDFLEX®-savklinge til metalBimetal, 18 tænder/tomme	581170
SANDFLEX®-savklinge til metalBimetal, 24 tænder/tomme	581160
SANDFLEX®-savklinge til træ og kunststofHCS, 7 tænder/tomme	581180